



MASTER TL5 haut rendement

MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 haut rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	3 315 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,38
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	34,9 W
Courant lampe (nom.)	0,175 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	35 kWh

MASTER TL5 haut rendement

Numéro d'enregistrement EPREL	423543
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
Full EOC	871150063952355
Code de commande	927927084055


Code 12NC	927927084055
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500639523
Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500867681

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

MASTER TL5 haut rendement

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

