



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (min.)	
Patice	G5 [G5]		80
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	24000 h	Index barevného podání (jmen.)	82
Vlastnosti	na [Not Applicable]	zz systému 2000h jmen.	96 %
Popis systému	Vysoká účinnost	zz systému 4000h jmen.	95 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Power (Rated) (Nom)	35.5 W
Světelný tok (jmen.)	3400 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,175 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Temperature	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	98 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	87 lm/W	Controls and Dimming	
Index barevného podání (max.)	85	Regulovatelné	Ano

MASTER TL5 HE

Mechanical and Housing

Informace na patičce Zelený proužek

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871150071018555
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

EAN/UPC – výrobek	8711500710185
Objednávací kód	71018555
Local Code	TL535865HE
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927927086555
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1450

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TL5 35W/865/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /865



Barva světla /865

MASTER TL5 HE

Životnost



LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

