



Đèn MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

Đèn TL5 với đường kính ống 16 mm có hiệu suất chiếu sáng cao, nên tiêu thụ năng lượng ít. Đèn TL5 hiệu suất cao có khả năng duy trì quang thông tốt và độ hoàn màu tốt. Phạm vi ứng dụng là văn phòng, công nghiệp, tòa nhà công cộng và chính phủ, trường học, bệnh viện và chiếu sáng thể thao trong nhà.

Cảnh báo và An toàn

- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tính năng	na [Not Applicable]
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	865 [CCT of 6500K]
Quang thông	3.100 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Tọa độ màu X (Danh định)	0,313
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,337
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	87 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	82


Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	34,9 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	0,175 A
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T5 [16 mm (T5)]
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	G
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	1,2 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	35 kWh
Số đăng ký EPREL	423544

Đèn MASTER TL5 High Efficiency

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40
Mã sản phẩm đầy đủ	871150071018555
Mã đơn hàng	927927086555
Số vật liệu (12NC)	927927086555


Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500710185
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	40
EAN/UPC - Vỏ	8711500867698

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

Đèn MASTER TL5 High Efficiency

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

