



MASTER TL5 HO (High Output)



MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5	Consumo energetico	49,3 W
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Corrente lampada (Nom)	0,255 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	4.375 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	Forma lampadina	T5
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,403		
Temperatura del colore correlata	3000 K	Approvazione e applicazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89 lm/W	Classe di efficienza energetica	G
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
		Consumo energetico kWh/1000 h	50 kWh
		Numero di registrazione EPREL	423546

MASTER TL5 HO (High Output)

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Full EOC	871150063954755
Descrizione codice locale	TL54983
Codice d'ordine	63954755
Codice materiale (12NC)	927927583055


Codice locale	TL54983
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500639547
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500867711

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

