PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece uma emissão de luz elevada. A lâmpada TL5 HO é optimizada para instalações que exijam uma emissão de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	4.375 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89 lm/W
Color rendering index (CRI)	82

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	49,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,255 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	50 kWh

MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

Número de registo EPREL	423546

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Código do produto completo	871150063954755
Código de encomenda	63954755

N.º material (12NC)	927927583055
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500639547
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC - Caso	8711500867711

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.