



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 375 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	49,3 W
Lampun virta (nim.)	0,255 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	50 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423548

MASTER TL5 High Output

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40
Full EOC	871150063956155
Paikallisen koodin kuvaus	4927584
Tilauuskoodi	63956155
Tuotekoodi (12NC)	927927584055


Paikallinen koodi	4927584
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500639561
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8711500867728

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

