



# MASTER TL5 Flux Înalt



## MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5 HO este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	Consum de curent	49,3 W
Caracteristici	na [Not Applicable]	Curent lampă (nom.)	0,255 A
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Date tehnice lumină		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	4.375 lm		
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Sistem mecanic și carcasă	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Aprobare și aplicație	
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W	Clasă de eficiență energetică	G
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
		Consum de energie kWh/1000 h	50 kWh
		Număr de înregistrare EPREL	423548

# MASTER TL5 Flux Înalt

## Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40
Full EOC	871150063956155
Cod de comandă	63956155
Număr material (12NC)	927927584055

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1


EAN/UPC – Produs/Cutie 8711500639561

Numărător SAP – Pachete per exterior 40


EAN/UPC – Cutie 8711500867728

## Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm




## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

## Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

# MASTER TL5 Flux Înalt

## Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

