



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h
Egenskaper	na [Not Applicable]
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	4550 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4075 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	92 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgåtergivningsindex (max)	85
Färgåtergivningsindex (min)	80
Färgåtergivningsindex (nom)	82

LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Lampström (nom)	0,255 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	Grön ände

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+


MASTER TL5 HO

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	54 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150064389655
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40
EAN/UPC – Produkt	8711500643896
Beställningsnummer	64389655

E-nummer	8343246
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927927586555
Nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS kod	FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450


Varning och Säkerhet

Måttskiss



TL5 HO 49W/865


Fotometriska data



Ljusfärg /865

Product


MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40




Ljusfärg /865

MASTER TL5 HO

Livslängd



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

