


PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Secura

MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 High Output Secura (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μια προστατευτική επιστρώση που διατηρεί σε συνοχή τα θραύσματα γυαλιού και τα εξαρτήματα του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του. Ο λαμπτήρας αναγνωρίζεται εύκολα από τον μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο. Έχει εφαρμογή σε όλα τα σημεία στα οποία τα τυχόν θραύσματα γυαλιού μπορούν να προκαλέσουν όχληση στη λειτουργία και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια προϊόντων και ανθρώπων, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Αυτός ο λαμπτήρας είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς HACCP, ενώ υποστηρίζει και την πιστοποίηση HACCP.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (σε μέγ. Lumen, ονομαστική) 99 lm/W (ονομ.)	
Λυχνιολαβή	G5 [G5]	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας σε προθέρμανση (ονομ.)	30000 h	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	89 lm/W
Περιγραφή συστήματος	Υψηλή φωτεινή ροή (HO)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (μέγ.)	85
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ελάχ.)	80
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	82
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 2000 h Rated	96 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 6000 h Rated	94 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
		LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Τεχνικός φωτισμός		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]	Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Φωτεινή ροή (ονομ.)	4375 lm		
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	4375 lm		
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)		

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Secura


Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	0,255 A
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία σχεδιασμού (ονομ.)	35 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Yes
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Πληροφορίες λυχνιολαβής	Green Plate
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	54 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150095227155
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
EAN/UPC	8711500952271
Κωδικός παραγωγέας	95227155
Local Code	TL5-49W/84HOSEC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
Αρ. υλικού (12NC)	927927684018
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	132,000 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Προειδοποίηση & ασφάλεια


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




TL5 HO Secura 49W/840

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Απόχρωση /840




Απόχρωση /840

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Secura

Διάρκεια ζωής



LDLE_TL5HO8SE_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5HO8SE_0002-Life expectancy diagram

