



# MASTER TL5 Secura



## MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 High Output Secura (diâmetro do tubo de 16 mm) possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. A lâmpada é facilmente identificável através de um anel azul numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. Esta lâmpada está em conformidade com as regras HACCP e suporta certificação HACCP.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G5	Consumo de Energia	49,4 W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,255 A
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	4.250 lm	Características mecânicas e compartimento	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Formato da lâmpada	T5
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Aprovação e aplicação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38	Classe de Eficiência Energética	G
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89 lm/W	Consumo de energia kWh/1000 h	50 kWh
Color rendering index (CRI)	80		

# MASTER TL5 Secura

Número de registo EPREL	423550
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Código do produto completo	871150095227155


Código de encomenda	95227155
N.º material (12NC)	927927684018
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500952271
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8711500952288

## Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

# MASTER TL5 Secura

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

