



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

TL5 High Output Secura (rördiameter 16 mm) har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan uppfyller normerna enligt HACCP samt kriterierna för HACCP-certifiering.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- I syfte att skydda beläggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt då den angivna lampans livslängd har uppnåtts (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar).

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	4 250 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W


Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	49,4 W
Lampström (nom)	0,255 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO Secura

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	423550
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Full EOC	871150095227155


Beskrivning av lokal kod	8343325
Beställningsnummer	927927684018
Materialnummer (12NC)	927927684018
Lokal kod	8343325
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500952271
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500952288

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

