



MASTER TL5 High Output Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Tässä TL5-lampussa (putken halkaisija 16 mm) yhdistyvät TL5 High Output -lampun edut (TL5 HO -lamput on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa, ja ne tarjoavat erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston) ja pitkä ja luotettava käyttöikä. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, joissa lampunvaihto on kallista ja/tai käyttökatkot tulevat kalliiksi.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Philips HF Xtreme -liitäntälaite takaa pisimmän käyttöiän.
- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 375 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	50,0 W
Lampun virta (nim.)	0,255 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 High Output Xtra

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	50 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423551
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20


Full EOC	871150026253005
Tilauskoodi	26253005
Tuotekoodi (12NC)	927927784026
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500262530
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8711500262608

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20


MASTER TL5 High Output Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

