



MASTER TL5 ALTO FLUXO Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) combina as vantagens de uma lâmpada TL5 High Output (as lâmpadas TL5 HO são otimizadas para instalações que exigem uma emissão de luz elevada e oferecem uma excelente manutenção de lúmens e composição de cores) com uma duração longa e fiável. Isto resulta em custos de manutenção extra baixos e permite poupar em substituições pontuais dispendiosas. As principais aplicações são locais em que os custos da substituição de lâmpadas e/ou os custos das interrupções são elevados.

Avisos e Segurança

- O controlo Philips HF Xtreme garante a duração mais longa.
- Para alcançar as durações anunciadas para operações a 100%, não deve ser aplicada uma regulação inferior a 30%.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	G5 [G5]		89 lm/W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	80
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Consumo de Energia	50,0 W
Fluxo Luminoso	4.375 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,255 A
Designação da cor	Branco frio (CW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38		
Temperatura de cor correlacionada	4000 K		

MASTER TL5 ALTO FLUXO Xtra

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
--------------------	-----------------

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	50 kWh
Número de registo EPREL	423551

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20
------------------------------	-----------------------------------


Nome do produto completo	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20
Código do produto completo	871150026253005
Código de encomenda	26253005
N.º material (12NC)	927927784026
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500262530
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC – Caso	8711500262608

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20


MASTER TL5 ALTO FLUXO Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

