



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	1.575 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	22,7 W


Lampenstrom (Nom)	0,295 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423556
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

# MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150064393355
Bestellcode	64393355
Material-Nr. (12NC)	927928086555
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643933


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867858

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
SLV/40					

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

