



# MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)



## MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece uma emissão de luz elevada. A lâmpada TL5 HO é otimizada para instalações que exijam uma emissão de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo Luminoso	1.575 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,313
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,337
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72 lm/W
Color rendering index (CRI)	82

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	22,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,295 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	23 kWh

# MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

Número de registo EPREL	423556
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40
Código do produto completo	871150064393355
Código de encomenda	64393355


N.º material (12NC)	927928086555
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500643933
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8711500867858

## Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

## Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

## MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

