



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	3.500 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	38,0 W
Courant lampe (nom.)	0,325 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Code EOC	871150063722255
Code de commande	63722255
Code 12NC	927928584018
Code de commande local	TL539W840IP

MASTER TL5 HO

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500637222
Conditionnement par carton	40


Codes EAN/UPC – Boîte	8711500637239
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

