# MASTER TL5 HO (High Output)

## MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Attacco** | G5 [G5] |
| **Caratteristiche** | na [Not Applicable] |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| **Codice colore** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Flusso luminoso** | 3.500 lm |
| **Designazione colore** | Bianco freddo (CW) |
| **Temperatura del colore correlata** | 4000 K |
| **Efficienza luminosa (specificata) (Nom)** | 82 lm/W |
| **Indice di resa cromatica (CRI)** | 82 |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Consumo energetico** | 38,0 W |
| **Corrente lampada (Nom)** | 0,325 A |

| Controlli e dimmerazione | |
|---|---|
| **Dimmerabile** | Sì |

| Meccanica e corpo | |
|---|---|
| **Forma lampadina** | T5 [16 mm (T5)] |

| Approvazione e applicazione | |
|---|---|
| **Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)** | 1,2 mg |
| **Consumo energetico kWh/1000 h** | 42 kWh |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| **Nome prodotto ordine** | MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40 |
| **Nome completo prodotto** | MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40 |
| **Full EOC** | 871150063722255 |
| **Codice d'ordine** | 63722255 |
| **Codice materiale (12NC)** | 927928584018 |

# MASTER TL5 HO (High Output)

| | |
|---|---|
| **Codice locale** | 3984HO |
| **Numeratore SAP - Quantità per confezione** | 1 |
| **EAN/UPC - Prodotto/scatola** | 8711500637222 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 40 |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Case** | 8711500637239 |

## Disegno tecnico




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40 | 17 mm | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

## Fotometrie




**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40**

## Durata




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40**

# MASTER TL5 HO (High Output)

## Durata




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40**

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.