PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO

G A↑G

MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	2 875 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	38,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,325 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423560


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40
Full EOC	871150064387255

MASTER TL5 HO

Objednací kód	64387255
Číslo materiálu (12NC)	927928586555
Místní kód	TL5HO3986
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500643872


Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500868503

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.