

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管

MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

直徑 16 mm 的螢光燈管

产品数据

基本資訊	
接口	G5 [G5]
至 50% 故障預熱的使用時間 (標稱)	30000 h
功能	na [Not Applicable]
系統說明	高輸出 (HO)
額定 LSF (預熱 2000 小時), 3 小時	99 %
額定 LSF (預熱 4000 小時), 3 小時	99 %
額定 LSF (預熱 8000 小時), 3 小時	99 %
額定 LSF (8000 小時), 3 小時	99 %
額定 LSF (預熱 16000 小時), 3 小時	97 %
額定 LSF (預熱 2000 小時), 3 小時	84 %

照明科技

色碼	865 [CCT of 6500K]
光通量 (標稱)	4650 lm
光通量 (額定) (標稱)	4200 lm
色彩名稱	冷日光
光效 (於最大流明, 額定) (標稱)	86 lm/W
相關色溫 (標稱)	6500 K
光效 (額定) (標稱)	78 lm/W
演色性指數 (最大)	85
演色性指數 (最小)	80
演色性指數 (標稱)	85

額定 SLMF (2000 小時)	96 %
額定 SLMF (4000 小時)	95 %
額定 SLMF (6000 小時)	94 %
額定 SLMF (8000 小時)	93 %
額定 SLMF (12000 小時)	92 %
額定 SLMF (16000 小時)	91 %
額定 SLMF (20000 小時)	90 %

運作和電氣

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
燈具電流 (標稱)	0.455 A

溫度

設計溫度 (標稱)	35 °C
-----------	-------

控制調光

可調光	Yes
-----	-----

機械和殼體

接口資訊	綠色底座
------	------

應用

能源效益標籤 (EEL)	A
--------------	---

MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管

汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.4 mg
能源消耗 kWh/1000 h	59 kWh
產品參數	
完整產品碼	871150064391955
訂購產品名稱	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40
EAN/UPC - 產品	8711500643919
訂購代碼	927929086555

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	40
材質編號(I2NC)	927929086555
淨重 (件)	105.800 g
ILCOS Code	FDH-54/65/1B-L/P-G5-16/1150


安全提示

二维绘图


Product
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

TL5 HO 54W/865

光度数据





LDPB_TL5-HO8_865-Spectral power distribution B/W




LDPO_TL5-HO8_865-Spectral power distribution Colour

MASTER TL5 High Output 高亮度日光燈管

壽命



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

