



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Strahlungsrückgang nach 2000h	
Socket	G5 [G5]	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	96 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	30000 h	Strahlungsrückgang nach 5000h	95 %
Eigenschaften	na [Not Applicable]	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	94 %
Systembeschreibung	High Output System (HO)	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %		
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	Elektrische Kenndaten	
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	97 %	Power (Rated) (Nom)	54.1 W
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	84 %	Lampenstrom (Nom)	0,455 A
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Lichtstrom (Nom)	4650 lm	Dimmen	
Nennlichtstrom (Nom)	4200 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Cool Daylight	Mechanische Kenndaten	
Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (Nom)	86 lm/W	Sockelinformation	Grüne Platte
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W	Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Farbwiedergabeindex (max.)	85		
Farbwiedergabeindex (min.)	80		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85		


MASTER TL5 HO

Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	59 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064391955
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40
EAN/UPC - Produkt	8711500643919
Bestellcode	64391955

Local Code	1065315
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	40
Material-Nr. (12NC)	927929086555
Nettogewicht (Einzelteil)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/65/1B-L/P-G5-16/1150

Hinweise

Abmessungsskizzen





Product

MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

TL5 HO 54W/865

Photometrische Daten



Lichtfarbe /865

Lichtfarbe /865

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

