



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Funciones	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	4.200 lm
Designación de color	luz natural fría
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,337
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82


Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	54,4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,455 A
Controles y atenuación	
Regulable	Si
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	55 kWh

MASTER TL5 High Output

Número de registro EPREL	423565
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40
Full EOC	871150064391955
Código del pedido	927929086555


N.º de material (12NC)	927929086555
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500643919
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500868848

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

Lifetime




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

