



# MASTER TL5 High Output Xtra



## MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20

Tyto TL5 zářivky (průměr trubice 16 mm) kombinují výhody zářivek TL5 High Output (zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro použití v oblastech vyžadujících vysoký světelný výkon a nabízejí vynikající světelný tok a barevné podání) s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Výsledkem jsou extrémně nízké náklady na údržbu a úspora nákladů na drahé kusové výměny. Hlavními oblastmi použití jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje nebo narušením provozu při výměně.

### Varování a bezpečnost

- Nejdelší životnost zajišťují předřadníky Philips HF Xtreme.
- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	4 500 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	53,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

# MASTER TL5 High Output Xtra

## Mechanické a materiály

Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
--------------	-----------------

## Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423567

## Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20
----------------------------	-----------------------------------


Celý název výrobku	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20
Full EOC	871150026352005
Objednávací kód	26352005
Číslo materiálu (12NC)	927929284026
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500263520
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500263544

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20



# MASTER TL5 High Output Xtra

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

