



# MASTER TL5 High Output Xtra



## MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20

Tässä TL5-lampussa (putken halkaisija 16 mm) yhdistyvät TL5 High Output -lampun edut (TL5 HO -lamput on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa, ja ne tarjoavat erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston) ja pitkä ja luotettava käyttöikä. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, joissa lampunvaihto on kallista ja/tai käyttökatkot tulevat kalliiksi.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Philips HF Xtreme -liitäntälaite takaa pisimmän käyttöiän.
- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kanta                             | G5 [G5]              |
| Vuon mittauksen viitearvo         | Sphere               |
| Valaistuksen tekniset tiedot      |                      |
| Värikoodi                         | 840 [CCT of 4000K]   |
| Valovirta                         | 4 500 lm             |
| Värimerkki                        | Kylmä valkoinen (CW) |
| Kromaattisuuskordinaatti X (nim.) | 0,38                 |
| Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.) | 0,38                 |
| Vastaava värilämpötila (nim.)     | 4000 K               |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 83 lm/W              |


| Värintoistoindeksi (CRI)        | 80              |
|---------------------------------|-----------------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot         |                 |
| Virrankulutus                   | 53,8 W          |
| Lampun virta (nim.)             | 0,455 A         |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                 |
| Himmennettävä                   | Kyllä           |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |                 |
| Hehkulampun muoto               | T5 [16 mm (T5)] |

# MASTER TL5 High Output Xtra

| Merkinnät ja luokitukset        |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Energiatohokkuusluokka          | G                                 |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 3 mg                              |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)   | 3,0 mg                            |
| Energiankulutus kWh/1000 h      | 54 kWh                            |
| EPREL-rekisteröintinumero       | 423567                            |
| Tuotetiedot                     |                                   |
| Tilaustuotteen nimi             | MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20 |
| Koko tuotenimi                  | MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20 |
| Full EOC                        | 871150026352005                   |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4927014       |
| Tilauskoodi                          | 26352005      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 927929284026  |
| Paikallinen koodi                    | 4927014       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500263520 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 20            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500263544 |

## Mittapiirros



| Product                              | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO Xtra<br>54W/840 SLV/20 | 17 mm   | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20


# MASTER TL5 High Output Xtra

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

