



MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla (rördiameter 16 mm) kombinerar fördelarna hos en TL5 High Output-ljuskälla (TL5 HO-ljuskällor har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och erbjuder utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning) med lång och tillförlitlig livslängd. Detta ger extra låga underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. De huvudsakliga användningsområdena är platser där kostnader för lampbyte och/eller avbrott är höga.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	45000 h
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	100 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	98 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	97 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	5000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	93 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgåtergivningsindex (max)	85

Färgåtergivningsindex (min)	80
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Lampström (nom)	0,455 A

Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja
---------	----

MASTER TL5 HO Xtra

Mekanik och armaturhus

Sockelinformation Grön ände

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A+

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 3,0 mg

Energiförbrukning kWh/1 000 tim 57 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod 871150026352005

Beställningsproduktnamn MASTER TL5 HO Xtra 54W/840
SLV/20

EAN/UPC – Produkt 8711500263520

Beställningsnummer 26352005

E-nummer 8343348

Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 20


Materialnummer (12NC) 927929284026

Nettovikt (stycke) 105,800 g

ILCOS kod FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150

Varning och Säkerhet

Måttskiss




Product


MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

TL5 HO Xtra 54W/840

Fotometriska data



Ljusfärg /840



Ljusfärg /840



MASTER TL5 HO Xtra

Livslängd



LDLE_TL5HO8Xa_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HO8Xa_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL5HO8Xa_0003-Life expectancy diagram

