

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h
Egenskaper	na [Not Applicable]
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	7000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	6550 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	88 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex (max)	85
Färgåtergivningsindex (min)	80

Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Lampström (nom)	0,530 A

Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Socketinformation	Grön ände
-------------------	-----------

MASTER TL5 HO

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	88 kWh

Produktdata


Fullständig produktkod	871150064436755
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500644367

Beställningsnummer	64436755
E-nummer	8343251
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927929583018
Nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS kod	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 80W/830

Fotometriska data



Ljusfärg /830



Ljusfärg /830

MASTER TL5 HO

Livslängd

