



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	6 550 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	79,8 W
lyskildestrom (nom.)	0,530 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	80 kWh
EPREL-registreringsnummer	423569

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40
Full EOC	871150071040655
Lokal kodebeskrivelse	3816766
Bestillingskode	71040655
Materialenr. (12NC)	927929583057


Lokal bestillingskode	3816766
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500710406
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500868855

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

