



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	HO Alto® [High Output Alto]
Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	6 550 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	82 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	81


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	79,8 В
Ток лампы (ном.)	0,530 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh

MASTER TL5 High Output

Регистрационный номер EPREL	423570
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Полный код продукта	871150064438155
Код заказа	927929584018


Материал № (12NC)	927929584018
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500644381
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500644398

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

