

MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	0,530 A	
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]	Řízení a stmívání	
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	6 550 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423571
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	81	Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Spotřeba energie	79,8 W	Full EOC	871150071045155

MASTER TL5 HO

Objednací kód	71045155
Číslo materiálu (12NC)	927929584057
Místní kód	TL58084
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500710451


Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500868862

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

