



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	HO Alto® [High Output Alto]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	6.550 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	79,8 W


Lampenstrom (Nom)	0,530 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423571
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

# MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150071045155
Bestellcode	71045155
Material-Nr. (12NC)	927929584057
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500710451


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500868862

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
SLV/40					

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

