



MASTER TL5 HO (High Output)



MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5 [G5]	Consumo energetico	79,8 W
Caratteristiche	HO Alto® [High Output Alto]	Corrente lampada (Nom)	0,530 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	6.550 lm		
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38		
Temperatura del colore correlata	4000 K	Approvazione e applicazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W	Classe di efficienza energetica	G
Indice di resa cromatica (CRI)	81	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
		Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh
		Numero di registrazione EPREL	423571


MASTER TL5 HO (High Output)

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Full EOC	871150071045155
Codice d'ordine	71045155
Codice materiale (12NC)	927929584057
Codice locale	TL58084


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500710451
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500868862

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

