



MASTER TL5 Flux Înalt



MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5 HO este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	6.300 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	79 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	79,8 W
Curent lampă (nom.)	0,530 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	80 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423572


MASTER TL5 Flux Înalt

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40
Full EOC	871150071047555
Cod de comandă	71047555
Număr material (12NC)	927929586557

Cote




Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500710475
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500868879

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

MASTER TL5 Flux Înalt

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

