



# Eco Passport

MASTER TL5 HO Secura

MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40



## Energi

- Power (Rated) (Nom) : 79.8 W
- Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom) : 88 lm/W
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom) : 82 lm/W
- Energieffektivitetsetikett (EEL) : A
- Dimbara : Ja



## Ämnen

- Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) : 1,4 mg



## Livslängd

- Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) : 30000 h

### Vår specifikationsöversikt för ekoprodukter

Vi på Philips strävar ständigt efter att bidra till en sundare och mer hållbar värld genom innovation. Våra krafttag för ökad hållbarhet har uppmärksammats världen över och avspeglas i vår topplacering på Dow Jones hållbarhetsindex och den ledande positionen inom Carbon Disclosure Project. I vårt arbete med ekodesign lägger vi vikt vid Energi, Vikt, Återvinning, Förpackning, Ämnen, och Tillförlitlighet – allt för att våra produkters miljöpåverkan ska vara synlig och ständigt förbättras.

# PHILIPS

2018, Juli 11  
data som kan komma att ändras  
Beställningsnummer : 95235655