



# MASTER TL5 HO Secura

## MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

TL5 High Output Secura (rördiameter 16 mm) har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan uppfyller normerna enligt HACCP samt kriterierna för HACCP-certifiering.

### Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	G5 [ G5]		82 lm/W
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	Färgåtergivningsindex (max)	85
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)	Färgåtergivningsindex (min)	80
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	82
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %	LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %	LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
		LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
		LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Ljusflöde (nom)	6550 lm	Lampström (nom)	0,530 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	6550 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Temperatur	
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	88 lm/W	Temperatur (nom)	35 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		

# MASTER TL5 HO Secura

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

## Mekanik och armaturhus

Sockelinformation	Grön ände
-------------------	-----------

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	88 kWh


## Produktdata

Fullständig produktkod	871150095235655
------------------------	-----------------

Beställningsprodukt namn	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500952356
Beställningsnummer	95235655
E-nummer	8343329
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927929684018
Nettovikt (stycke)	132,000 g
ILCOS kod	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450


## Varning och Säkerhet

### Måttskiss



## TL5 HO Secura 80W/840


## Fotometriska data



## Ljusfärg /840

## Product

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40



## Ljusfärg /840

# MASTER TL5 HO Secura

## Livslängd



LDLE\_TL5HO8SE\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5HO8SE\_0002-Life expectancy diagram

