

MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Polar egy közepes–nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	24,2 W
Fényforrás árama (névleges)	0,350 A


MASTER PL-L Polar 4 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	25 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423575


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25
Teljes terméknév	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150026156440
Rendelési kód	26156440
Cikkszám (12NC)	927930584070
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500261564
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500261571

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4 Pin

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2023, Április 16 - az adatok változhatnak