



MASTER PL-L Polar 4 Pin



MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G11 [2G11]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	2 800 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,445 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423576

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

Full EOC	871150026160140
Objednací kód	26160140
Číslo materiálu (12NC)	927931084070
Místní kód	PLLOUT3684
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500261601
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500261618

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4 Pin

