



MASTER PL-L Polar 4 Pin



MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Polar egy közepes–nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejű készülék.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá csatlakozó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	4 650 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K


Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	55,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,550 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	56 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423577
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
Teljes terméknév	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25


Full EOC	871150026164940
Rendelési kód	26164940
Cikkszám (12NC)	927931584070
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500261649
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500261656

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25

