



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Hoofdtoepassing	Lage temperatuur [Low Temperature environment]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	82 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	4800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4800 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	87 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	55 W
Lampstroom (nom.)	0,550 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	18 °C
---------------------------	-------

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikhoud (Hg) (nom.) 2,0 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 61 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871150026164940

Productnaam voor bestelling MASTER PL-L Polar 55W/840/4P
1CT/25

EAN/UPC - Product 8711500261649

Bestelcode 26164940

Local Code PLLPOLAR55W840

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 25


Materiaalnr. (12NC) 927931584070

Netto gewicht (per stuk) 134,000 g

ILCOS Code FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




PL-L 55W/840/4P LT HF

Product

MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25

Fotometrische gegevens



Lichtkleur /840

Lichtkleur /840

MASTER PL-L Polar 4 Pin

