



MASTER PL-L Exterior 4 Pinos



MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Polar é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para aplicações a baixas temperaturas, como iluminação exterior e armazéns frigoríficos. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal nas aplicações a temperaturas mais baixas. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	4.650 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K


Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Consumo de Energia	55,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,550 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER PL-L Exterior 4 Pinos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	56 kWh
Número de registo EPREL	423577
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25


Código do produto completo	871150026164940
Código de encomenda	26164940
N.º material (12NC)	927931584070
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500261649
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500261656

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25

