

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G23 [G23]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	48 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,180 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

MASTER PL-S 2 Pin


EPREL-registreringsnummer	423579

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026048270
Lokal kodebeskrivelse	3820742
Bestillingskode	26048270


Materialenr. (12NC)	927935284011
Lokal bestillingskode	3820742
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500260482
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500260505

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.