



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	2G7 [2G7]	80	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	5,5 W
Flusso luminoso	250 lm	Corrente lampada (Nom)	0,180 A
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Controlli e dimmerazione	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Dimmerabile	Si
Temperatura del colore correlata	4000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	52 lm/W	Approvazione e applicazione	
		Classe di efficienza energetica	G
		Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin

Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	423581
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nome completo prodotto	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026054370
Descrizione codice locale	PL5844P
Codice d'ordine	26054370


Codice materiale (12NC)	927935484011
Codice locale	PL5844P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260543
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500260567

Disegno tecnico



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

