



# MASTER PL-S 4 stift

## MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

| Allmän information                                 |                       | LLMF 12 000 tim specificerat      |                 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Socket   | 2G7 [ 2G7]            |                                   | 86 %            |
| Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) | 13000 h               | <b>Drift och elektricitet</b>     |                 |
| LSF varm 2000tim Spec, [3t]                        | 99 %                  | Power (Rated) (Nom)               | 5,4 W           |
| LSF varm 4000tim Spec, [3t]                        | 98 %                  | Lampström (nom)                   | 0,180 A         |
| LSF varm 6000tim Spec[3t]                          | 97 %                  | <b>Temperatur</b>                 |                 |
| LSF varm 8000tim Spec[3t]                          | 92 %                  | Temperatur (nom)                  | 28 °C           |
| LSF varm 16000tim Spec[3t]                         | 30 %                  | <b>Styrenheter och dimring</b>    |                 |
| <b>Ljusteknik</b>                                  |                       | Dimbara                           | Ja              |
| Färgkod  | 840 [ CCT av 4 000 K] | <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                 |
| Ljusflöde (nom)                                    | 250 lm                | Socketinformation                 | 4P [ 4-stifts]  |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom)                        | 259 lm                | <b>Användning och godkännande</b> |                 |
| Färgbeteckning                                     | Kallvit (CW)          | Energieffektivitetsetikett (EEL)  | A               |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)                    | 4000 K                | Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)    | 1,4 mg          |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                       | 52 lm/W               | Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 6 kWh           |
| Färgåtergivningindex (nom)                         | 80                    | <b>Produktdata</b>                |                 |
| LLMF 2 000 tim specificerat                        | 95 %                  | Fullständig produktkod            | 871150026054370 |
| LLMF 4 000 tim specificerat                        | 92 %                  |                                   |                 |
| LLMF 6 000 tim specificerat                        | 90 %                  |                                   |                 |
| LLMF 6 000 tim specificerat                        | 88 %                  |                                   |                 |


# MASTER PL-S 4 stift

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Beställningsprodukt             | MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| EAN/UPC – Produkt               | 8711500260543                         |
| Beställningsnummer              | 26054370                              |
| E-nummer                        | 8344604                               |
| Räknare – Antal per förpackning | 1                                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 50                |
| Materialnummer (12NC)                     | 927935484011      |
| Nettovikt (stycke)                        | 20,000 g          |
| ILCOS kod                                 | FSD-5/40/1B-E-2G7 |

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss




PL-S 5W/840/4P LM


### Product

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Fotometriska data





Ljutfärg /840



Ljutfärg /840

# MASTER PL-S 4 stift

## Livslängd



LDLE\_PLS4PLM\_0001-Life expectancy diagram

