

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou paticí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G23 [G23]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	400 lm
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	7,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,175 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

MASTER PL-S 2 Pin


Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423582

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026057470
Objednací kód	26057470


Číslo materiálu (12NC)	927935682711
Místní kód	PLS782
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500260574
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500260598

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin


Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.