



PL-S consumer products

PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Utförandet med 2 stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon och är försett med plug-in/pull-out-sockel. Ej lämplig för dimning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	95 %
LSF 8 000 tim specificerat	86 %

Ljusteknik

Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	400 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	405 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	57 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	94 %
LLMF 4 000 tim specificerat	91 %
LLMF 6 000 tim specificerat	89 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Lampström (nom)	0,175 A

Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Socketinformation	2P [2-stifts]
-------------------	----------------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150070310125
Beställningsproduktnamn	PL-S 7W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500703101


PL-S consumer products

Beställningsnummer	70310125
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927935682767

Nettovikt (stycke)	26,000 g
ILCOS kod	FSD-7/27/1B-I-G23

Varning och Säkerhet

Måttskiss




PL-S 7W/827/2P LM


Product

PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Fotometriska data




Ljulfärg /827



Ljulfärg /827

Livslängd



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram

PL-S consumer products

Livslängd



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

