



# MASTER PL-S 2P



## MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		
Socket	G23 [G23]	80		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	7,2 W	
<th>Lichttechnische Daten</th>		Lichttechnische Daten	Lampenstrom (Nom)	0,175 A
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	<th>Lichtregelung und Dimmen</th>		Lichtregelung und Dimmen
Lichtstrom	400 lm	Dimmbar	Nein	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	<th>Genehmigung und Anwendung</th>		Genehmigung und Anwendung
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieeffizienzklasse	G	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg	
Nennlichtausbeute (nom.)	57 lm/W			

# MASTER PL-S 2P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423585
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150026065970
Bestellcode	26065970


Material-Nr. (12NC)	927935684011
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500260659
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500260673

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-S 2P

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

