



# MASTER PL-S 4-nastainen



## MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kanta                             | 2G7 [2G7]            |
| Vuon mittauksen viitearvo         | Sphere               |
| Valaistuksen tekniset tiedot      |                      |
| Värikoodi                         | 840 [CCT of 4000K]   |
| Valovirta                         | 400 lm               |
| Värimerkki                        | Kylmä valkoinen (CW) |
| Kromaattisuuskordinaatti X (nim.) | 0,38                 |
| Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.) | 0,38                 |
| Vastaava värlämpötila (nim.)      | 4000 K               |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 62 lm/W              |

| Värintoistoindeksi (CRI)        | 80      |
|---------------------------------|---------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot         |         |
| Virrankulutus                   | 7,2 W   |
| Lampun virta (nim.)             | 0,175 A |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |         |
| Himmennettävä                   | Kyllä   |
| Merkinnät ja luokitukset        |         |
| Energiatohokkuusluokka          | G       |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 1,4 mg  |

## MASTER PL-S 4-nastainen


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 1,4 mg |
| Energiankulutus kWh/1000 h    | 8 kWh  |
| EPREL-rekisteröintinumero     | 423587 |

### Tuotetiedot

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Koko tuotenimi      | MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC            | 871150026076570                   |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tilauskoodi                          | 26076570      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 927935884011  |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500260765 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 50            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500260789 |

## Mittapiirros



| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 96 mm   | 113 mm  | 119,1 mm |



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

