

MASTER PL-S 2-nastainen



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	590 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38

Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	8,8 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER PL-S 2-nastainen

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423591

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Koko tuotenimi	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150026087170


Paikallisen koodin kuvaus	4923853
Tilauskoodi	26087170
Tuotekoodi (12NC)	927936084011
Paikallinen koodi	4923853
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500260871
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500260895

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

