



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassing, wat leidt tot meer lichtopbrengst en een hoger rendement dan met de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G7 [2G7]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	590 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	73 lm/W


Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	8,8 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	423593
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026093270
Bestelcode	26093270


Materiaalnr. (12NC)	927936283011
Lokale code	PLS9W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500260932
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500260956

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

