



MASTER PL-S 4 pinos



MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de baixa potência, normalmente utilizada para fins decorativos e de orientação. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	2G7 [2G7]		80
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características eléctricas	
		Consumo de Energia	8,8 W
		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	570 lm	Aprovação e aplicação	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Classe de Eficiência Energética	G
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Temperatura de cor correlacionada	4000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73 lm/W		

MASTER PL-S 4 pinos


Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Número de registo EPREL	423594

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
Código do produto completo	871150026096370
Código de encomenda	26096370


N.º material (12NC)	927936284011
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500260963
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500260987

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

