

MASTER PL-S 2 Pinos



MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de baixa potência, normalmente utilizada para fins decorativos e de orientação. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	G23 [G23]	77 lm/W	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h	82	
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Consumo de Energia	11,9 W
Fluxo Luminoso	900 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,155 A
Designação da cor	Branco incandescente	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,463	Regulável	Não
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Classe de Eficiência Energética	G

MASTER PL-S 2 Pinos


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	12 kWh
Número de registo EPREL	423595

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Código do produto completo	87115002610470


Código de encomenda	26101470
N.º material (12NC)	927936482711
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500261014
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500261038

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 2 Pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

