

PL-S consumer products



PL-S 11W/827/2P 1PP/10

Utförandet med 2 stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon och är försett med plug-in/pull-out-sockel. Ej lämplig för dimning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G23
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	900 lm
Färgbeteckning	Glödlampsvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0.463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0.42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	11,9 W


Lampström (nom)	0,155 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
EPREL-registreringsnummer	423596
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PL-S 11W/827/2P 1PP/10
Fullständigt produktnamn	PL-S 11W/827/2P 1PP/10
Full EOC	871150070312525
Beställningsnummer	70312525
Materialnummer (12NC)	927936482767

PL-S consumer products

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500703125
Räknare – antal förpackningar per kartong	10


EAN/UPC – Hölje	8711500897398
-----------------	---------------

Måttskiss




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - PL-S 11W/827/2P 1PP/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - PL-S 11W/827/2P 1PP/10



Life Expectancy Diagram - PL-S 11W/827/2P 1PP/10

PL-S consumer products

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - PL-S 11W/827/2P 1PP/10

